

Gabinetes EDGE8® 2U, soporta hasta 36 módulos o paneles EDGE8

CORNING

Part Number: EDGE8-02U

Las soluciones EDGE8® son soluciones de cableado óptico preterminado de alta densidad, optimizadas para aplicaciones Base-8 y que ofrecen densidad de conectores líder en la industria. Con un acceso suficiente a los conectores, estos gabinetes eliminan la necesidad de herramientas adicionales, permitiendo movimientos, adiciones y cambios (MACs) rápidos.

Características y beneficios

Diseño de menor tamaño con componentes Base-8 en carcasas

Mayor flexibilidad con seis ranuras abiertas por bandeja, para una fácil implementación de los módulos y paneles EDGE8®

Identificadores clave

EDGE8 impreso en la carcasa para una fácil identificación como componente Base-8

Hardware estilo cajón deslizante con guías de enrutamiento de cables integradas e identificación de puertos

Acceso de dedos optimizado a los conectores combinado con una densidad de puertos líder en la industria

La placa de alivio de tensión integrada puede girar 90°

Permite la dirección de entrada de cables trasera, así como la entrada de cables lateral tradicional

Cubiertas superiores desmontables en las carcasas de 1U y 2U

Proporciona un acceso más fácil a módulos y paneles

Sistema de montaje rápido

Permite la instalación por una sola persona y el ajuste de profundidad de la carcasa en el rack



Gabinete EDGE8®, 2U, soporta hasta 36 módulos o paneles EDGE8



Gabinete EDGE8®, 2U, soporta hasta 36 módulos o paneles EDGE8

Gabinetes EDGE8® 2U, soporta hasta 36 módulos o paneles EDGE8

CORNING

Especificaciones

Especificaciones generales

Tipo de producto	Carcasas
Tipo de montaje del cable	Montaje en rack
Aplicación	Centro de datos

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

Diseño

Número de módulos	36
Número de paneles/casetes por carcasa	36
Tipo de carcasa	EDGE8®
Tipo de panel o casete	EDGE8®
Tipo de panel o módulo	EDGE8®
Capacidad de la fibra	288

Diseño - Adaptador

Color de la carcasa	Plata
---------------------	-------

Especificaciones del conector

Color de la carcasa	Plata
---------------------	-------

Dimensiones

Altura	88 mm
Profundidad	561 mm

Gabinetes EDGE8® 2U, soporta hasta 36 módulos o paneles EDGE8

CORNING

Informaciones del pedido	
Número del producto	EDGE8-02U
Altura de la unidad	2 U
Contenido del embalaje	EDGE8™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso del envío	10,4 kg
Shipping Height	241 mm
Shipping Width	578 mm
Shipping Depth	667 mm
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.