

**Centrix® bestücktes Gehäuse 1 HE, 3
Kassetten, 36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 108
Ports, HS**

CORNING

**Bestellnummer:
CX1A8P36-A9-2RH000**

Centrix® bestücktes Gehäuse 1 HE, 3 Kassetten, 36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 108 Ports, HS

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Produkttyp	Gehäuse
Faserkategorie	Singlemode (OS2)

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich, Betrieb	-40 °C bis 70 °C
----------------------------	------------------

Design

Pigtailtyp	900 µm
Portzahl	108

Eigenschaften - Stecker A

Steckertyp	LC
Polierung	UPC

Abmessungen

Höhe	445 mm
Breite	340 mm
Tiefe	290 mm
Gewicht	3,5 kg

Centrix® bestücktes Gehäuse 1 HE, 3 Kassetten, 36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 108 Ports, HS

CORNING

Bestellinformationen

Produktnummer	CX1A8P36-A9-2RH000
Höheneinheit	1 HE
Versandgewicht	4 kg
Verpackungshöhe	55 cm
Verpackungsbreite	350 cm
Verpackungstiefe	530 cm
Stück pro Liefereinheit	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten