

Référence du produit:
POC-2209NNRI-1A144B3CB

Les armoires simples Centrix® XL peuvent accueillir jusqu'à 120 cassettes Centrix, avec une capacité maximale de 5 760 ports LC ou 4 320 ports SC à fibre unique. Toutes les fonctions sont accessibles depuis la face avant de l'armoire. La gestion des cordons de raccordement permet des connexions croisées à l'intérieur de l'armoire avec un cordon de raccordement unique de 4 m de long. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire de haut en bas.

La fonction de canal inférieur permet d'acheminer facilement les cordons de raccordement entre les armoires alignées. L'armoire est livrée assemblée pour un déploiement rapide.

Caractéristiques et Avantages

Haute densité facile à gérer

Jusqu'à 18 300 ports/m² (5 760 ports LC par châssis) avec accès frontal complet, optimisant l'espace et l'organisation dans les environnements denses

Architecture évolutive

Les boîtiers modulaires 19 pouces avec cassettes, compatibles avec diverses options de raccordement et dispositifs optiques passifs, offrent une grande flexibilité et facilitent l'extension du réseau

Gestion avancée des cordons de raccordement

Les boucles de gravité avec câbles de 4 m, concentrateurs de gestion et goulottes inférieures assurent un acheminement soigné et évitent l'encombrement des câbles

Sécurité renforcée

Protection totale contre tout accès non autorisé, avec des entrées de câbles d'alimentation de haut en bas pour une grande souplesse d'installation



Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 900 x 300 mm, sans parois latérales ni arrière, sans portes, tiroirs côté droit, 40 x Centrix XL 1U, 144 ports LC APC, à sertir, interconnexion, canal inférieur

Spécifications

Spécifications générales

Type de montage	Montage en armoire
Option d'épissure	Oui
Application	Fibre jusqu'au domicile (FTTP)
Préconnectorisé	Oui

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Type de protecteurs d'épissure	Sertir
Nombre de ports	5760

Dimensions

Hauteur	2200 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	300 mm

Informations pour commander

Référence du produit	POC-2209NNRI-1A144B3CB
Encombrement	40 U
Unités par livraison	1/1

Systeme Centrix® XL Systeme Centrix® XL

The Corning logo consists of the word "CORNING" in a white, serif, all-caps font, centered within a solid blue square.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.