

Système Unisub HD Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans porte, montage à droite, décharge de traction horizontale, interconnexion, 42 Unisub HD 1U, 72 ports LC APC, sertissage

CORNING

Référence du produit:
POU-2209NNRHI-1A72B3C

Caractéristiques et Avantages

Design de la densité

Offre jusqu'à 12 800 ports/m², avec des armoires simples ou doubles dotées d'un accès entièrement frontal dans des boîtiers métalliques

Boîtiers de pigtail pré-assemblés

Disponible en configurations 1U, 2U, 3U et 4U (jusqu'à 384 ports LC), préchargé avec des adaptateurs, des pigtails et des plateaux d'épissures

Déploiement flexible

Prend en charge les configurations d'épissure, de dérivation, de pré-raccordement et de dispositifs optiques passifs

Gestion de câbles efficace

Les boucles « Gravity » avec des cordons de raccordement de 4 mètres et pouvant comporter jusqu'à 11 concentrateurs de câbles simplifient l'acheminement

**Système Unisub HD Équipé, 2200 x 900 x 350 mm,
sans paroi latérale ni arrière, sans porte, montage
à droite, décharge de traction horizontale,
interconnexion, 42 Unisub HD 1U, 72 ports LC
APC, sertissage**

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Armoire
Type d'accès	Accès frontal
Type de montage	Montage en armoire
Option d'épissure	Oui
Application	Fibre jusqu'au domicile (FTTP)
Préconnectorisé	Oui

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Direction d'entrée de câble	Droite
Type de protecteurs d'épissure	Sertir
Nombre de ports	3024

Dimensions

Hauteur	2200 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	350 mm

Informations pour commander

Référence du produit	POU-2209NNRHI-1A72B3C
Encombrement	42 U
Unités par livraison	1/1

**Système Unisub HD Équipé, 2200 x 900 x 350 mm,
sans paroi latérale ni arrière, sans porte, montage
à droite, décharge de traction horizontale,
interconnexion, 42 Unisub HD 1U, 72 ports LC
APC, sertissage**

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.