

Conectores UniCam® Amarillo

The Corning logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "CORNING" is written in a white, serif, all-caps font, centered horizontally and vertically.

CORNING

Part Number:
95-05X-KY

Especificaciones

Especificaciones generales

Tipo de producto	Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra	50 µm MM (OM3/OM4)
Logotipo de Corning	Sí
Codificado (seguridad)	Sí
Tecnología	No se requiere epoxi/pulido

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados	Aprobado en EIA/TIA 568-B.3

Condiciones ambientales

Rango de temperatura, funcionamiento	-40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)
--------------------------------------	-----------------------------------

Diseño - Conector

Tipo de conector	LC
Color de la carcasa	Amarillo
Color del boot	Amarillo
Material de la férula	Cerámico

Especificaciones mecánicas - Conector

Diámetro exterior nominal de la fibra	125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido	50 N
Durabilidad	≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamiento, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm	Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6

Especificaciones ópticas - Conector

Pérdida por inserción, máxima	0.75 dB
Reflectancia	≤ -26 dB

Informaciones del pedido

Número del producto	95-05X-KY
Método de embalaje	Paquete individual
Contenido del embalaje	Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.