

Gabinete EDGE™ 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE

CORNING

Part Number:
EDGE-02U

Los gabinetes EDGE™ son soluciones de hardware de fibra óptica preterminadas de alta densidad. Ofrecen una densidad líder en conectores y acceso fácil sin herramientas, lo que permite movimientos, adiciones y cambios (MACs) más rápidos. Las unidades pueden configurarse para acomodar 96, 144, 288 o 576 fibras. Se pueden montar en rack o gabinete y son ideales para centros de datos, aplicaciones de redes de área local (LAN) y redes de área de almacenamiento (SAN), así como redes empresariales.



Gabinete EDGE™, 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE



Gabinete EDGE™, 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE

Gabinete EDGE™ 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE



Gabinete EDGE™, 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE



Gabinete EDGE™, 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE

Especificaciones

Especificaciones generales	
Tipo de producto	Carcasas
Tipo de acceso	Acceso deslizante delantero y trasero
Tipo de montaje del cable	Montaje en rack, Montaje en gabinete
Aplicación	Centro de datos, Redes empresariales

Normas	
RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU

Diseño	
Bloqueable	Yes
Número de módulos	24
Tipo de entrada del cable	Entrada la cepillo lateral
Número de paneles/casetes por carcasa	24

Gabinete EDGE™ 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE

CORNING

Diseño

Dirección de entrada del cable	Trasera
Tipo de carcasa	EDGE™
Color	Plata
Tipo de panel o casete	EDGE™
Tipo de panel o módulo	EDGE™
Capacidad de la fibra	288
posición de bloqueo	Trasera

Diseño - Adaptador

Color de la carcasa	Plata
---------------------	-------

Dimensiones

Altura	88 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	561 mm
Peso	8,6 kg

Informaciones del pedido

Número del producto	EDGE-02U
Capacidad del módulo	24
Altura de la unidad	2 U
Capacidad del tronco	24 (tamaño 1 o 2, soporte de pila doble)
Contenido del embalaje	EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso del envío	10,9 kg
Shipping Height	216 mm
Shipping Width	565 mm

Gabinete EDGE™ 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE



Informaciones del pedido	
Shipping Depth	660 mm
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.