

Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridade Direta

The Corning logo is a blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font.

Part Number:
ECM-RM12-05-93T

Os módulos EDGE™ de baixa perda oferecem uma interface entre o conector MTP® no trunk e os jumpers LC duplex que se conectam diretamente aos eletrônicos. Possuem adaptadores LC com obturadores compatíveis com VFL e são fabricados com a tecnologia Corning® CleanAdvantage™, um processo inovador de limpeza e vedação de fábrica que minimiza a transferência de detritos e permite que a conexão seja feita com confiança.

Todos os módulos EDGE™ atendem aos padrões RoHS e são ideais para data centers, redes locais (LAN) e redes de armazenamento (SAN).

Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridade Direta

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Tipo de produto	Módulos
Categoria da fibra	50 µm MM (OM3)
Aplicação	Data Center

Normas

RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
------	--

Projeto

Contagem da fibra	12
Tipo de adaptador traseiro	MTP®
Cor do adaptador traseiro	Verde-água
Cor do adaptador frontal	Verde-água
Tipo de adaptador frontal	LC Duplex com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça	Módulos
Família do produto	EDGE™

Projeto do cabo

Polaridade	Direto
------------	--------

Especificações ópticas - Hardware

Perda por inserção do módulo, máx.	0,5 dB
Comprimentos de onda	850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra	50 µm MM (OM3)

Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridade Direta

CORNING

Especificações - Conector A

Tipo de conector	LC duplex
Polida	PC
Material do ferrolho	Compósito
Tipo de face final	PC

Especificações - Conector B

Tipo de conector	MTP® (com pinos)
Polida	PC
Material do ferrolho	Cerâmico
Tipo de face final	PC

Dimensões

Largura	103 mm
Profundidade	125 mm

Informações de pedido

Número do produto	ECM-RM12-05-93T
Método de embalagem	Embalagens blister individuais
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.