

EDGE8® Gehäuse 1 HE, für bis zu 18 EDGE8 Modul oder Adapter Panel

CORNING

Bestellnummer: EDGE8-01U-SP

Die EDGE8® Lösung bietet höchste Portdichte von vorkonfektionierten Verkabelungslösungen mit optimierten Design auf 8-faser basierenden Systemanforderungen zur Übertragung von parallel optischen Datenraten. Das System bietet höchste Portdichte für LC - und MTP -Lösungen, optimierten Zugriff auf Patchkabel, schnellste Trunkkabelinstallation, einfachste Migration zu hohen Datenraten und das alles vollkommen werkzeugfrei.

Eigenschaften und Vorteile

Kleiner Komponenten mit Base-8 Design in Gehäusen

Flexibles Portmanagement, durch sechs frei konfigurierbare Steckplätze, die mit EDGE8® Universal Modulen, Pigtail Modulen, oder EDGE8 MTP®Adapterpaneln in einem Modultäger bestückt werden können

Schlüsselkennzeichen

EDGE8® -Aufdruck auf dem Gehäuse zur einfachen Identifizierung als Base-8-Komponente

Ausziehbare Modulträger in HD Gehäusen

Integrierte Patchkabelführungselemente, vereinfachte Port-Identifikation, und werkzeugfreie Installationsarbeiten von Patchkabeln bei höchstmöglicher Portdichte

Integrierte Trunkkopfbefestigungsplatte rotierbar 90°


Ermöglicht sowohl die Einführung des Kabels von hinten als auch die klassische seitliche Kabeleinführung

Abnehmbare Deckel von 1 HE und 2 HE Gehäusen

Einfacher Zugriff auf die Anschlusstechnik in den Gehäusen

Tiefenverstellbare Befestigungswinkel mit Schnellmontage Option

Ermöglicht die Montage und Tiefeneinstellung des Gehäuses im Rack durch eine Person



EDGE8® Gehäuse 1 HE, für bis zu 18 EDGE8 Modul oder Adapter Panel

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Produkttyp	Gehäuse
Montageart	Schrankmontage
Anwendung	Rechenzentren

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Design

Modulanzahl	18
Gehäusotyp	EDGE
Panelanzahl pro Gehäuse	18
Verteilerfeld- / Kassettentyp	EDGE8
Verteilerfeld- / Modultyp	EDGE8
Faserkapazität	144

Design - Kupplung

Kupplungsgehäusefarbe	Silber
-----------------------	--------

Eigenschaften Stecker

Gehäusefarbe	Silber
--------------	--------

Abmessungen

Höhe	44 mm
Tiefe	561 mm

EDGE8® Gehäuse 1 HE, für bis zu 18 EDGE8 Modul oder Adapter Panel

CORNING

Bestellinformationen	
Produktnummer	EDGE8-01U-SP
Höheneinheit	1 HE
Trunkkapazität	12 (Größe 1 oder 2)
Packungsinhalt	EDGE8™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Versandgewicht	8,2 kg
Verpackungshöhe	197 mm
Verpackungsbreite	581 mm
Verpackungstiefe	667 mm
Stück pro Liefereinheit	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
00 800 2676 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2026 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten