

Gabinetes EDGE8® 1U, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8

CORNING

Part Number: EDGE8-01U

As soluções EDGE8® são soluções de cabeamento óptico pré-terminado de alta densidade, otimizadas para aplicações de fibra Base-8, oferecendo densidade de conectores líder na indústria. Com acesso adequado aos conectores, não há necessidade de ferramentas adicionais, permitindo mudanças, adições e ajustes (MACs) mais rápidos.

Características e benefícios

Projeto de espaço, menor com componentes Base-8 nas carcaças

Maior flexibilidade, com seis slots abertos por bandeja, para fácil implantação de módulos e painéis EDGE8®

Identificadores de chave

EDGE8 impresso na carcaça para fácil identificação como um componente Base-8

Hardware estilo cassete deslizante, com guias de roteamento de cabos integrados e identificação de porta

Acesso digital otimizado a conectores combinados, com densidade de porta líder do setor

A placa de alívio de tensão integrada pode girar 90° Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional

Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional

Tampas superiores removíveis nas carcaças 1U e 2U

Fornecer acesso facilitado a módulos e painéis

Sistema de montagem rápida

Permite que a instalação seja feita por apenas uma pessoa e o ajuste de profundidade da carcaça no rack



Gabinete EDGE8®, 1U, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8



Gabinete EDGE8®, 1U, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8

Gabinetes EDGE8® 1U, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Tipo de produto	Carcaças
Tipo de montagem	Montagem em rack
Aplicação	Data Center
Brand	EDGE8®

Normas

RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
------	--

Projeto

Número de módulos	12
Tipo de carcaça	EDGE™
Número de painéis por carcaça	12
Tipo de painel ou cassete	EDGE8®
Tipo de painel ou módulo	EDGE8®
Capacidade da fibra	96

Projeto - Adaptador

Cor da carcaça	Prata
----------------	-------

Especificações do conector

Cor da carcaça	Prata
----------------	-------

Dimensões

Altura	44 mm
--------	-------

Gabinetes EDGE8® 1U, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8

CORNING

Dimensões

Profundidade	561 mm
--------------	--------

Informações de pedido

Número do produto	EDGE8-01U
Altura da unidade	1 U
Capacidade do tronco	12 (tamanho 1 ou 2)
Conteúdo da Embalagem	EDGE8™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso de envio	6,8 kg
Shipping Height	191 mm
Shipping Width	584 mm
Shipping Depth	673 mm
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em [www.corning.com / opcomm / trademarks](http://www.corning.com/opcomm/trademarks). Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.