

# Cassette pour panneau de brassage Centrix® 24 LC/APC, gauche, accès frontal

The CORNING logo is displayed in white, uppercase letters on a dark blue rectangular background.

## Référence du produit: CTXCA24-B3L

Le système Centrix<sup>®</sup> est un système de gestion de fibres à haute densité qui offre un équilibre entre une densité de pointe et un acheminement innovant des jarretières. Le système peut être déployé dans de multiples applications, notamment : bureau central- tête de réseau, FTTx, FTTCS et centre de données/Data Center. Le système Centrix prend en charge jusqu'à 4 320 ports de connecteurs LC ou 2 880 ports de connecteurs SC par châssis standard de 7 pieds/2 200 mm. La conception du châssis offre des chemins de routage optimisés pour les cordons de brassage/jarretières, réduisant ainsi le risque d'enchevêtrement ou d'emmêlement. Une longueur de cordon de brassage/jarretière unique pour une conception de réseau à connexion croisée dans le châssis réduit le stock de cordons de brassage/jarretières. Le système Centrix est disponible avec un accès aux câbles à l'arrière ou à l'avant. L'accès aux câbles à l'avant permet des configurations de châssis dos à dos ou un montage contre un mur. Les deux configurations de châssis permettent de gagner de l'espace grâce à une densité de ports accrue.

# Cassette pour panneau de brassage Centrix® 24 LC/APC, gauche, accès frontal

CORNING

## Spécifications

### Spécifications générales

Type de produit	Centrix
Application	Bureau central, Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP)

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

### Conception

Type d'adaptateur, niveau maître	MTP®/MPO
Direction d'entrée de câble	Face avant
Nombre de ports	24

### Connector Specs

Polissage	APC
Type de connecteur	LC

### Informations pour commander

Référence du produit	CTXCA24-B3L
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.