

# Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 9 Fusion, 1 Splitter 4x4mm

The logo consists of a dark blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

**Référence du produit:**  
**FQ100074266**

Le type de technologie d'épissure utilisée (fusion ou mécanique) et la nécessité ou non d'utiliser des séparateurs de circuits (PLC) aideront à déterminer la cassette d'épissure BPEO. Les cassettes compactes ont une hauteur de 5 mm et occupent un slot (un pas) dans l'organiseur de fibres. Les cassettes standard ont une hauteur de 10 mm et occupent deux pas. Toutes les cassettes d'épissure BPEO acceptent des protecteurs d'épissure par fusion thermorétractables de 2,4 mm x 45 mm ou de 2,4 mm x 60 mm (après rétraction). Par exemple, le BPEO de S1 est équipé d'un organisateur de fibres à 12 pas. Si l'on utilise une cassette 5 mm pour 12 épissures par fusion, la capacité totale du boîtier sera de 144 épissures.

# Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 9 Fusion, 1 Splitter 4x4mm

CORNING

## Spécifications

### Spécifications générales

Marque	BPEO
Type de produit	Plateau d'épissures

### Normes

Normes de fibre	G.652 / G.657
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

### Conception

Type de cassette d'épissure	Plateau multifonction
Nombre de cassettes d'épissure	1
Type de protecteurs d'épissure	Thermorétractable, monofibre
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse	0
Capacité de cassette d'épissure monofibre	9
Nombre de protecteurs d'épissure	9

### Dimensions

Hauteur	5 mm
---------	------

### Informations pour commander

Référence du produit	FQ100074266
Méthode d'emballage	Carton
Capacité du module	0
Contenu du colis	20
Unités par livraison	20/1

# Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 9 Fusion, 1 Splitter 4x4mm

The CORNING logo is displayed in white, uppercase letters within a solid blue square.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.