

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

CORNING

Part Number:
AA97896GSZGLS100M

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos divisores internos EDGE RC con conectores MTP® y LC Uniboot están diseñados para conectarse a troncos EDGE RC con conectores MTP Fast-Track en un gabinete EDGE RC, proporcionando cableado estructurado en todo el centro de datos. Estos troncos se pueden configurar con hasta 864 fibras con conectores MTP de 24 fibras en un extremo y conectores estándar MTP de 12 o de 8 fibras o LC Uniboot en el otro.

Características y beneficios

Flexibilidad de la solución


Permite una ruta flexible para la conectividad con configuraciones MTP de 12 o de 8 fibras.

Terminación de fábrica

Da como resultado un despliegue más rápido y un mejor rendimiento, lo que reduce los riesgos asociados con la instalación en el campo, la repetición del trabajo o la alta pérdida de inserción.

Tiempo de instalación reducido

El despliegue de un solo tronco con conteos de fibra ultra altos puede reducir el tiempo y el costo hasta en un 70 porcentaje en comparación con el despliegue de varios cables con conteos de fibra más bajos.



Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

CORNING

Especificaciones

Especificaciones generales

Clasificación de la llama	LSZH™
Categoría de la fibra	Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montaje del cable	EDGE™ Rapid Connect Trunk
Ambiente	Interno
Aplicación	Centro de datos
Tipo de cable	Indoor LSZH
Brand	EDGE™

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

Diseño

Número de fibras	96
Polaridad	Type S
Tipo de fibra	Monomodo

Especificaciones mecánicas

Radio mínimo de curvatura de instalación	163,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento	109 mm

Especificaciones - Conector A

Reflectancia, típica	< -60 dB
Pérdida por inserción, máxima	0,35 dB
Tipo de conector	24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula	Compuesto

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

CORNING

Especificaciones - Conector A

Material de la carcasa	Compuesto
------------------------	-----------

Especificaciones - Conector B

Pérdida por inserción, máxima	0,25 dB
Tipo de conector	LC UPC uniboot
Material de la férula	Compuesto
Reflectancia	< -55 dB

Furcación - Conector A

Tipo de furcación	Single Furcation
Color de la pierna	Amarillo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm)	1219 mm

Furcación - Conector B

Color de la pierna	Amarillo
Tipo de furcación	Single Furcation
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm)	914 mm

Alza de tracción - Conector A

Alza para tracción	Si
Diámetro externo de la alza	55,9 mm

Dimensiones

Longitud	100 m
Peso del Cable	109 kg/km

Troncos de transporte interno EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC 96F, Conectores MTP 24F en un extremo, Conectores LC UPC Uniboot en el otro, Cable Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros

CORNING

Informaciones del pedido

Número del producto	AA97896GSZGLS100M
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.