

Módulo de División con Acceso Frontal 8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, Monomodo (OS2)

CORNING

Part Number:
ECM-UM08-04-E7GF-ULL

Este módulo se conecta normalmente a los equipos activos mediante un jumper o un arnés y divide el transceptor QSFP 40G de 8 fibras en 4 conexiones LC dúplex de 2 fibras 10G.

El módulo tiene un diseño EDGE™, lo que facilita su integración en una solución Base-12. El acceso completamente frontal a los adaptadores lo hace ideal para instalaciones donde el espacio y el acceso son limitados.

Características y beneficios

Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL

Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace

Capacidad de carga trasera

Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcassas de fibra.

Alta densidad


El módulo habilita 576 fibras en una carcassas de 4U y 144 fibras en una de 1U

Rendimiento de baja pérdida por inserción

Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas

Tecnología Corning® CleanAdvantage™ y tapa antipolvo optimizada

Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo



Módulo de División con Acceso Frontal, 8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, Monomodo (OS2)

Módulo de División con Acceso Frontal 8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, Monomodo (OS2)

CORNING

Especificaciones

Especificaciones generales

Tipo de producto	Paneles y módulos
Categoría de la fibra	SM con curvatura mejorada (OS2)
Aplicación	Centro de datos

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

Diseño

Número de fibras	8
Color del adaptador frontal	Azul / negro
Tipo de adaptador frontal	LC dúplex/MTP (con puntas)
Tipo de carcasa	Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo	EDGE8®
Número de adaptadores	4

Diseño del cable

Polaridad	Universal
-----------	-----------

Especificaciones ópticas - Hardware

Longitud de onda	1310 nm / 1550 nm
------------------	-------------------

Especificaciones - Conector A

Tipo de cara final	APC
--------------------	-----

Módulo de División con Acceso Frontal 8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, Monomodo (OS2)

CORNING

Dimensiones

Ancho	110 mm
Profundidad	12 mm
Peso	1 kg

Informaciones del pedido

Número del producto	ECM-UM08-04-E7GF-ULL
Contenido del embalaje	Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.