



Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal

CORNING

Part Number:
ECM-UM12-05-93Q

Los módulos EDGE™ proporcionan la interfaz entre el conector MTP® del troncal y los jumpers dúplex LC que se conectan directamente a los equipos electrónicos. Estos módulos cuentan con adaptadores LC con tapas abatibles compatibles con VFL y están fabricados con tecnología Corning® CleanAdvantage™, un innovador proceso de limpieza y sellado de fábrica que minimiza la transferencia de residuos y le permite una conexión con confianza.

Estos módulos cumplen con los estándares RoHS y son ideales para centros de datos, redes locales (LAN) y redes de almacenamiento (SAN).



Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal

CORNING

Especificaciones

Especificaciones generales

Tipo de producto	Módulos
Categoría de la fibra	50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable	Montaje en rack
Aplicación	Centro de datos

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

Diseño

Número de fibras	12
Tipo de adaptador parte trasera	MTP®
Color del adaptador parte trasera	Verde agua
Color del adaptador frontal	Verde agua
Tipo de adaptador frontal	LC dúplex con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa	Módulos
Color	Negro
Familia de productos	EDGE™
Número de adaptadores	6

Diseño del cable

Polaridad	Universal
-----------	-----------

Especificaciones ópticas - Hardware

Perdida por inserción del módulo, máximo	0,5 dB
Longitud de onda	850 nm / 1300 nm

Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal

CORNING

Especificaciones ópticas - Hardware

Categoría de la fibra	50 µm MM (OM4)
-----------------------	----------------

Especificaciones - Conector A

Tipo de conector	LC dúplex
Pulido	PC
Material de la férula	Compuesto
Tipo de cara final	PC

Especificaciones - Conector B

Tipo de conector	MTP® (con pines)
Pulido	PC
Material de la férula	Cerámico

Dimensiones

Ancho	92 mm
Profundidad	125 mm
Peso	1 kg

Informaciones del pedido

Número del producto	ECM-UM12-05-93Q
Método de embalaje	Paquetes blíster individuales
Unidades por entrega	1/1

Módulo EDGE™ 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal

CORNING



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.