

Módulo de Derivación EDGE8® 4 Puertos, Conf C (MTP-MTP), Monomodo (OS2), División de Señal 70/30

CORNING

Part Number: ETM8-70C-G

Los módulos de derivación EDGE8™ ofrecen la misma funcionalidad que los módulos de conector EDGE8, con la ventaja adicional de monitorizar el tráfico en tiempo real para diversas aplicaciones mediante tecnología de divisor avanzada. El módulo de derivación EDGE8 ofrece un ahorro significativo de espacio (y costes) en el centro de datos al integrar la función de monitorización en el propio módulo, eliminando así la necesidad de espacio adicional en rack.

Características y beneficios

Adaptadores con cubiertas retráctiles

Permite la operación con una mano y elimina la necesidad de retirar y guardar las tapas antipolvo

Cubiertas retráctiles compatibles con VFL

Disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace

Identificadores clave

Número "8" en el módulo para una fácil identificación como componente Base-8

Capacidad de carga trasera

Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcassas de fibra.

Alta densidad


El módulo habilita 576 fibras en una carcassas de 4U y 144 fibras en una de 1U

Rendimiento de baja pérdida por inserción

Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas

Cableado universal

Reduce la complejidad y los riesgos asociados con la gestión de la polaridad durante movimientos, adiciones y cambios



Módulo de Derivación EDGE8®, 4 Puertos, Conf C (MTP-MTP), Monomodo (OS2), División de Señal 70/30

Módulo de Derivación EDGE8® 4 Puertos, Conf C (MTP-MTP), Monomodo (OS2), División de Señal 70/30

CORNING

Especificaciones

Especificaciones generales

Tipo de producto	Paneles y módulos
Categoría de la fibra	SM con curvatura mejorada (OS2)
Aplicación	Centro de datos

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

Diseño

Número de fibras	8
Tipo de adaptador parte trasera	MTP®
Color del adaptador parte trasera	Negro (sin puntas)
Color del adaptador frontal	Negro (con puntas) /rojo (sin puntas)
Tipo de adaptador frontal	MTP®
Tipo de carcasa	Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo	EDGE8®
Número de adaptadores	2

Diseño del cable

Polaridad	Universal
-----------	-----------

Diseño - Adaptador

Tipo de adaptador	SC
-------------------	----

Especificaciones ópticas - Hardware

Proporción de división Live/Tap	70/30
---------------------------------	-------

Módulo de Derivación EDGE8® 4 Puertos, Conf C (MTP-MTP), Monomodo (OS2), División de Señal 70/30

CORNING

Especificaciones ópticas - Hardware

Longitud de onda	1310 nm / 1550 nm
------------------	-------------------

Dimensiones

Ancho	132 mm
Profundidad	1181 mm
Peso	45 kg

Informaciones del pedido

Número del producto	ETM8-70C-G
Contenido del embalaje	Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificación ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.