

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível LC Uniboot Padrão MM / LC Uniboot Padrão MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros

CORNING

Part Number:
797902QD120005M

Os jumpers duplex EDGE™ de polaridade reversa permitem conversão rápida e fácil de uma polaridade TIA-568 A-B para uma polaridade TIA-568 A-A, sem expor as fibras ou precisar de ferramentas. Este jumper é fabricado com polaridade direta de fábrica, mas pode ser convertido em um jumper invertido. O design uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper durante o roteamento.

Características e benefícios

Processos de fabricação de última geração

A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis

Operação global

Mitiga as barreiras comerciais ou as interrupções de entregas

Opções de design flexíveis


Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações

Testes de rendimento superiores

Cada conectorização é testada, a fim de assegurar o máximo de desempenho

Desenho para a redução de espaço

O desenho uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper no roteamento



Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível LC Uniboot Padrão MM / LC Uniboot Padrão MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Classificação de chama	Riser (OFNR)
Categoria da fibra	50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo	Duas fibras
Aplicação	Data Center
Tipo de cabo	Interconectar
Métodos de instalação	Aplicações de construção geral, Riser

Normas

Padrões da fibra	TIA/EIA-492AAAC-A, Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3
RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU

Projeto

Contagem da fibra	2
Cor da capa externa	Verde-água

Especificações mecânicas

Raio de curvatura mínimo	10 mm
Diâmetro externo nominal	2 mm

Especificações - Conector A

Cor do boot	Verde-água
Tipo de conector	LC Uniboot
Material do ferrolho	Cerâmico

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível LC Uniboot Padrão MM / LC Uniboot Padrão MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros

CORNING

Especificações - Conector A

Cor da carcaça	Preto
Material da carcaça	Compósito

Especificações - Conector B

Cor do boot	Verde-água
Tipo de conector	LC Uniboot
Material do ferrolho	Cerâmico
Cor da carcaça	Preto

Dimensões

Comprimento	5 m
-------------	-----

Informações de pedido

Número do produto	797902QD120005M
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.