

# Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros

CORNING

**Part Number:**  
**YF7F7CEGQ4A2A2Z100M**

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos de transporte externos EDGE RC están diseñados para facilitar las implementaciones de interconexión de centros de datos (DCI). Estos troncos se pueden configurar para hasta 3456 fibras con conectores con puntas Fast-Track MTP® (24 fibras) y brindan la densidad requerida para los centros de datos actuales. Desarrollado por Corning y US Conec, el perfil pequeño del conector Fast-Track MTP permite troncales preterminados con un ojal de tracción de diámetro reducido que se puede jalar a través de conductos congestionados.

Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros

# Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracciÃ³n resistentes al agua, 100 metros

CORNING

## Especificaciones

### Especificaciones generales

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Categoría de la fibra     | Monomodo (OS2)            |
| Tipo de montaje del cable | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
| Aplicación                | Centro de datos           |
| Tipo de cable             | Ribbon                    |
| Brand                     | EDGE™                     |

### Normas

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
|------|------------------------------------------------------|

### Condiciones ambientales

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Rango de temperatura, instalación    | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F )  |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |

### Diseño

|                  |          |
|------------------|----------|
| Número de fibras | 864      |
| Polaridad        | Type Z   |
| Tipo de fibra    | Monomodo |

### Especificaciones mecánicas

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Radio mínimo de curvatura de instalación    | 300 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 300 mm |

### Especificaciones - Conector A

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Reflectancia, típica | < -60 dB |
|----------------------|----------|

# Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros

CORNING

## Especificaciones - Conector A

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB                      |
| Tipo de conector              | 24 F Fast-Track-MTP (Pinned) |
| Material de la férula         | Compuesto                    |
| Reflectancia                  | < -60 dB                     |

## Especificaciones - Conector B

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Reflectancia, típica          | < -60 dB                     |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB                      |
| Tipo de conector              | 24 F Fast-Track-MTP (Pinned) |
| Material de la férula         | Compuesto                    |
| Reflectancia                  | < -60 dB                     |

## Alza de tracción - Conector A

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Alza para tracción          | Si       |
| Diámetro externo de la alza | 33,02 mm |

## Alza de tracción - Conector B

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Alza para tracción          | Si       |
| Diámetro externo de la alza | 33,02 mm |

## Dimensiones

|                |           |
|----------------|-----------|
| Longitud       | 100 m     |
| Peso del Cable | 306 kg/km |

## Informaciones del pedido

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Número del producto | YF7F7CEGQ4A2A2Z100M |
|---------------------|---------------------|

# Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 864F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cable RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracciÃ³n resistentes al agua, 100 metros

CORNING

## Informaciones del pedido

Unidades por entrega

1/1

## Furcaci3n - Conector A

Longitud de la pierna

3048 mm

Tipo de furcaci3n

Single Furcation

Color de la pierna

Ribbon desnudo

Longitud menor de las piernas escalonadas (mm)

1778 mm

## Furcaci3n - Conector B

Color de la pierna

Ribbon desnudo

Tipo de furcaci3n

Single Furcation

Longitud menor de las piernas escalonadas (mm)

1778 mm



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil  
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • [www.corning.com/opcomm/csa](http://www.corning.com/opcomm/csa)

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicacoes Opticas se encuentra disponible en [www.corning.com/opcomm/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/trademarks). Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Comunicacoes Opticas posee la certificaci3n ISO 9001. © 2026 Corning Comunicacoes Opticas. Todos los derechos reservados.