
# Módulo EDGE™ 12F, Monomodo (OS2), Polaridade Universal

**Part Number:**
**ECM-UM12-04-89G**

Os módulos EDGE™ de baixa perda oferecem uma interface entre o conector MTP® no trunk e os jumpers LC duplex que se conectam diretamente aos eletrônicos. Possuem adaptadores LC com obturadores compatíveis com VFL e são fabricados com a tecnologia Corning® CleanAdvantage™, um processo inovador de limpeza e vedação de fábrica que minimiza a transferência de detritos e permite que a conexão seja feita com confiança.

Todos os módulos EDGE™ atendem aos padrões RoHS e são ideais para data centers, redes locais (LAN) e redes de armazenamento (SAN).



Módulo EDGE™, 12F, Monomodo (OS2), Polaridade Universal

# Módulo EDGE™ 12F, Monomodo (OS2), Polaridade Universal

## Especificações

| Especificações gerais | |
|---|---|
| Tipo de produto | Módulos |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Aplicação | Data Center |

| Normas | |
|---|---|
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |

| Projeto | |
|---|---|
| Contagem da fibra | 12 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
| Cor do adaptador traseiro | Preto |
| Cor do adaptador frontal | Azul |
| Tipo de adaptador frontal | LC Duplex com dispositivos de fechamento |
| Tipo de carcaça | Módulos |
| Cor | Preto |
| Família do produto | EDGE™ |
| Número de adaptadores | 6 |

| Projeto do cabo | |
|---|---|
| Polaridade | Universal |

| Especificações ópticas - Hardware | |
|---|---|
| Perda por inserção do módulo, máx. | 1 dB |
| Comprimentos de onda | 1310 nm / 1550 nm |

# Módulo EDGE™ 12F, Monomodo (OS2), Polaridade Universal

| Especificações - Conector A | |
|---|---|
| Tipo de conector | LC duplex |
| Polida | UPC |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Tipo de face final | UPC |

| Especificações - Conector B | |
|---|---|
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Polida | APC |
| Material do ferrolho | Cerâmico |

| Dimensões | |
|---|---|
| Largura | 90 mm |
| Profundidade | 125 mm |

| Informações de pedido | |
|---|---|
| Número do produto | ECM-UM12-04-89G |
| Método de embalagem | Embalagens blister individuais |
| Unidades por entrega | 1/1 |

RoHS COMPLIANT

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrida da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com / opcomm / trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas.Todos os direitos reservados.