

Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, AlÃ§as de traÃ§Ã£o resistente Ã Ã³gua, 100 metros

CORNING

Part Number:
YF7F7H2GQ4A1A1Z100M

EDGE™ Rapid Connect ayuda a eliminar obstáculos para futuras migraciones al mismo tiempo que ofrece una instalación significativa y ahorros de tiempo. Los troncos de transporte externos EDGE RC están diseñados para facilitar las implementaciones de interconexión de centros de datos (DCI). Estos troncos se pueden configurar para hasta 3456 fibras con conectores con puntas Fast-Track MTP® (24 fibras) y brindan la densidad requerida para los centros de datos actuales. Desarrollado por Corning y US Conec, el perfil pequeño del conector Fast-Track MTP permite troncales preterminados con un ojal de tracción de diámetro reducido que se puede jalar a través de conductos congestionados.

Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect, 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sin gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, Ojales de tracción resistentes al agua, 100 metros

Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, AlÃ§as de traÃ§Ã£o resistente Ã Ãgua, 100 metros

CORNING

Especificaciones

Especificaciones generales

Categoría de la fibra	Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable	EDGE™ Rapid Connect Trunk
Aplicación	Centro de datos
Tipo de cable	Ribbon
Brand	EDGE™

Normas

RoHS	Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
------	--

Condiciones ambientales

Rango de temperatura, instalación	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Rango de temperatura, funcionamiento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura, almacenamiento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Diseño

Número de fibras	1728
Polaridad	Type Z
Tipo de fibra	Monomodo

Especificaciones mecánicas

Radio mínimo de curvatura de instalación	375 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento	375 mm

Especificaciones - Conector A

Reflectancia, típica	< -60 dB
----------------------	----------

Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, AlÃ§as de traÃ§Ã£o resistente Ã Ãgua, 100 metros

CORNING

Especificaciones - Conector A

PÃ©rdida por inserciÃ³n, mÃ¡xima	0,35 dB
Tipo de conector	24 F Fast-Track-MTP (Pinned)
Material de la fÃ©rula	Compuesto
Reflectancia	< -60 dB

Especificaciones - Conector B

Reflectancia, tÃ­pica	< -60 dB
PÃ©rdida por inserciÃ³n, mÃ¡xima	0,35 dB
Tipo de conector	24 F Fast-Track-MTP (Pinned)
Material de la fÃ©rula	Compuesto
Reflectancia	< -60 dB

FurcaciÃ³n - Conector A

Longitud de la pierna	2616 mm
Tipo de furcaciÃ³n	Single Furcation
Color de la pierna	Ribbon desnudo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm)	1778 mm

FurcaciÃ³n - Conector B

Color de la pierna	Ribbon desnudo
Tipo de furcaciÃ³n	Single Furcation
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm)	1778 mm

Alza de tracciÃ³n - Conector A

Alza para tracciÃ³n	Si
DiÃ¡metro externo de la alza	43,18 mm

Troncos de Transporte Externo EDGE™ Rapid Connect 1728F, Conectores 24F Fast-Track MTP, Cabo RocketRibbon Externo (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, AlÃ§as de traÃ§Ã£o resistente Ã Ãgua, 100 metros

CORNING

Alza de tracci3n - Conector B

Alza para tracci3n	Si
DiÃmetro externo de la alza	33,02 mm

Dimensiones

Longitud	100 m
Peso del Cable	452 kg/km

Informaciones del pedido

NÃmero del producto	YF7F7H2GQ4A1A1Z100M
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicac3es Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Una lista completa de las marcas registradas de Corning Comunicac3es Opticas se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueÃos. Corning Comunicac3es Opticas posee la certificaci3n ISO 9001. © 2026 Corning Comunicac3es Opticas. Todos los derechos reservados.