# Módulo de Derivação EDGE8® 4 Portas, Premium, Conf C (MTP-MTP), Multimodo (OM4), Divisão de Sinal 70/30

**Part Number:**
**ETM8-70C-Q-R-PREM**

Os módulos de derivação EDGE8™ fornecem a mesma funcionalidade que os módulos conectores EDGE8 com a funcionalidade adicional de monitorar tráfego em tempo real para várias aplicações por meio do uso de tecnologia avançada de divisores. O módulo de derivação EDGE8 oferece economias significativas de espaço (e custo) no data center ao conter a funcionalidade de monitoramento dentro do próprio módulo, eliminando assim a necessidade de espaço adicional no rack.

## Características e benefícios

**Adaptadores com dispositivos de fechamento**
Proporciona a operação com uma mão e elimina a necessidade de remover e armazenar tampas de proteção contra poeira

**Dispositivos de fechamento compatíveis com VFL**
Reduz o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link


**Identificadores chave**
Número “8” no modulo, para fácil identificação como um componente base-8

**Capacidade de carregamento traseiro**
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra

**Alta densidade**
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U

**Desempenho de baixa perda por inserção**
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores

**Arranjo de conexões universal**
Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento da polaridade durante movimentações, adições e alterações



Módulo de Derivação EDGE8®, 4 Portas, Premium, Conf C (MTP-MTP), Multimodo (OM4), Divisão de Sinal 70/30

# Módulo de Derivação EDGE8® 4 Portas, Premium, Conf C (MTP-MTP), Multimodo (OM4), Divisão de Sinal 70/30

## Especificações

| Especificações gerais | |
|---|---|
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Aplicação | Data Center |

| Normas | |
|---|---|
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |

| Projeto | |
|---|---|
| Contagem da fibra | 8 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
| Cor do adaptador traseiro | Verde-água (sem pinos) / vermelho (sem pinos) |
| Cor do adaptador frontal | Verde-água (com pinos) |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcaça | Módulos |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 1 |

| Projeto do cabo | |
|---|---|
| Polaridade | Universal |

| Especificações ópticas - Hardware | |
|---|---|
| Proporção de divisão Live/Tap | 70/30 |
| Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |

# Módulo de Derivação EDGE8® 4 Portas, Premium, Conf C (MTP-MTP), Multimodo (OM4), Divisão de Sinal 70/30

| Dimensões | |
|---|---|
| Largura | 5985 mm |
| Profundidade | 1181 mm |

| Informações de pedido | |
|---|---|
| Número do produto | ETM8-70C-Q-R-PREM |
| Conteúdo da Embalagem | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unidades por entrega | 1/1 |

RoHS COMPLIANT

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrida da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com / opcomm / trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas.Todos os direitos reservados.