


Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP 192F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

CORNING

Part Number:
AA9E7K2GSZHBB100M

O EDGE™ Rapid Connect ajuda a eliminar os obstáculos à migração futura, ao mesmo tempo em que oferece economias importantes na instalação e no tempo. Os troncos divisores internos EDGE RC com conectores MTP® são projetados para conectar-se aos troncos EDGE RC com conectores MTP Fast-Track em um gabinete EDGE RC, fornecendo cabeamento estruturado em todo o data center. Esses troncos podem ser configurados com até 864 fibras com conectores MTP de 24 fibras em uma extremidade e conectores padrão MTP de 12 ou 8 fibras na outra.



Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 192F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP 192F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Classificação de chama	LSZH™
Categoria da fibra	Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montagem de cabo	EDGE™ Rapid Connect Indoor Trunk
Ambiente	Interno
Aplicação	Data Center
Tipo de cabo	Indoor LSZH
Brand	EDGE™

Normas

RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
------	--

Condições ambientais

Faixa de temperatura, instalação	-10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F)
Faixa de temperatura, operação	0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F)
Faixa de temperatura, armazenamento	-40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F)

Projeto

Contagem da fibra	192
Polaridade	Tipo B

Especificações mecânicas

Diâmetro externo nominal	14,8 mm
Raio mín. de curvatura de instalação	222 mm
Raio mín. de curvatura de operação	148 mm

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP 192F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

CORNING

Especificações - Conector A

Refletância, típica	< -60 dB
Perda por inserção, máx.	0,35 dB
Tipo de conector	24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho	Compósito
Refletância	< -60 dB

Especificações - Conector B

Refletância, típica	≤ -65 dB
Perda por inserção, máx.	0,35 dB
Tipo de conector	8 F MTP® (com pinos)
Material do ferrolho	Compósito
Refletância	< -60 dB

Furca - Conector A

Comprimento da perna	1219 mm
Tipo de furca	Single Furcation
Cor do terminal	Amarelo
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm)	1,22 mm

Furca - Conector B

Cor do terminal	Amarelo
Tipo de furca	Single Furcation
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm)	914 mm
Comprimento da perna	914 mm

Alça de tração - Conector A

Alça de tração	Sim
----------------	-----

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP 192F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

CORNING

Alça de tração - Conector A

Diâmetro externo da alça	55 mm
--------------------------	-------

Alça de tração - Conector B

Alça de tração	Apenas protetor
----------------	-----------------

Dimensões

Comprimento	100 m
Peso do Cabo	218 kg/km

Informações de pedido

Número do produto	AA9E7K2GSZHBB100M
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.