

Módulo de Derivação EDGE® Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE

CORNING

Part Number:
ETM-5A-G

Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.

Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.

Características e benefícios

Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex

Utilizes advanced splitter technology

Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach

Pegada com base em EDGE Solutions



Módulo de Derivação EDGE80®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE



Módulo de Derivação EDGE80®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE

Módulo de Derivação EDGE® Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Tipo de produto	Módulos
Categoria da fibra	Monomodo (OS2)
Aplicação	Data Center

Normas

RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
------	--

Projeto

Contagem da fibra	4
Cor do adaptador frontal	Azul / vermelho
Tipo de adaptador frontal	LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça	Módulos
Cor	Cinza
Número de portas	4
Número de adaptadores	2

Projeto do cabo

Contagem da fibra	4
Polaridade	Direto, TIA-568 Tipo-A

Especificações ópticas - Hardware

Proporção de divisão Live/Tap	50/50
Perda de divisor para módulos tap	3,6 dB ATIVO / 3,6 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra	Monomodo (OS2)

Módulo de Derivação EDGE® Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE

CORNING

Especificações - Conector A

Tipo de conector	LC duplex
Material do ferrolho	Cerâmico

Especificações - Conector B

Tipo de conector	LC duplex
Material do ferrolho	Cerâmico

Dimensões

Altura	12 mm
Largura	191 mm
Profundidade	152 mm

Informações de pedido

Número do produto	ETM-5A-G
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.