

Jumper MTP® PRO de 12 Fibras Monomodo SMF-28® Ultra (OS2), MTP (sem pinos) para MTP (com pinos), polaridade Tipo-B TIA-568, sem alça de tração, LSZH, 2 m

CORNING

Part Number:
J908912GEZ-NB002M

Características e benefícios

Cabo de interconexão circular delgado de 2 fibras

Melhora o fluxo de ar e reduz o congestionamento

Conectores MTP® PRO


Permite mudanças em campo de pinagem e de polaridade

Fibra mais resistente a curvaturas

Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados

Tecnologia CleanAdvantage™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada

Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial



Jumper MTP® PRO de 12 Fibras Monomodo SMF-28® Ultra (OS2), MTP (sem pinos) para MTP (com pinos), polaridade Tipo-B TIA-568, sem alça de tração, LSZH, 2 m

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Classificação de chama	LSZH™/FRNC
Categoria da fibra	SMF-28® Ultra
Tipo de cabo	Interconectar

Normas

RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
------	--

Condições ambientais

Faixa de temperatura, operação	-10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F)
--------------------------------	--

Projeto

Contagem da fibra	12
Material da capa externa	LSZH™/FRNC
Polaridade	TIA-568 Tipo B
Tipo de fibra	SMF-28® Ultra

Especificações mecânicas

Raio de curvatura mínimo	35 mm
Resistência à tração	200 N
Resistência a esmagamento	750 N/10 cm

Especificações - Conector A

Refletância, típica	< -20 dB
Polida	APC

Jumper MTP® PRO de 12 Fibras Monomodo SMF-28® Ultra (OS2), MTP (sem pinos) para MTP (com pinos), polaridade Tipo-B TIA-568, sem alça de tração, LSZH, 2 m

CORNING

Especificações - Conector A

Perda por inserção, máx.	0,35 dB
Nota:	*IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido	10 N
Durabilidade	≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança)	Não
Cor do boot	Preto
Tipo de conector	MTP® (com pinos)
Material do ferrolho	Compósito
Cor da carcaça	Preto / verde
Material da carcaça	Compósito
Tipo de boot	Simplex, 4P

Especificações - Conector B

Refletância, típica	< -20 dB
Polida	APC
Perda por inserção, máx.	0,35 dB
Nota:	*IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido	10 N
Durabilidade	≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança)	Não
Cor do boot	Preto
Tipo de conector	MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho	Compósito
Cor da carcaça	Preto / verde
Material da carcaça	Compósito
Tipo de boot	Simplex, 4P
Refletância	≤ -20 dB

Jumper MTP® PRO de 12 Fibras Monomodo SMF-28® Ultra (OS2), MTP (sem pinos) para MTP (com pinos), polaridade Tipo-B TIA-568, sem alça de tração, LSZH, 2 m

CORNING

Alça de tração - Conector B

Resistência à tração	200 N
----------------------	-------

Dimensões

Comprimento	2 m
Diâmetro externo	2 mm
Peso	2 kg

Informações de pedido

Número do produto	J908912GEZ-NB002M
Método de embalagem	Caixa de papelão
Shipping Height	180 mm
Shipping Width	250 mm
Shipping Depth	380 mm
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.