

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect comporta até 24 bandejas Rapid Connect baseadas em MTP

CORNING

Part Number: RXD-OPE-L-24-24VM

Os gabinetes EDGE™ Rapid Connect da Corning gerenciam a inteRapid Connection de troncos de planta externa pré-terminados e troncos internos retardantes de chama pré-terminados em redes de fibra óptica. Estes gabinetes robustos e versáteis são ideais para aplicações de inteRapid Connection de data center (DCI).

O RXD-OPE foi desenhado com uma entrada e uma gestão simplificadas dos troncos. As placas de cobertura superior e inferior removíveis, juntamente com uma área de entrada de cabos de espuma divisível, garantem maior acessibilidade durante a instalação. A instalação do conjunto de cabos é realizada mediante o uso de grampos de retenção de cabo rápidos e simples, que são fornecidos com o RXD-OPE. Os gabinetes Rapid Connect propoRapid Connectionam facilidade de instalação e maior economia de tempo em comparação com configurações de conexão alternativas e gabinetes de emenda tradicionais.

As bandejas de conexão Rapid Connect aceitam até 12 conectores MTP, cada uma. Isto propoRapid Connectiona uma capacidade máxima de 6912 fibras inteRapid Connectionectadas com o uso de conexões MTP de 24 fibras, ou de 3456 fibras inteRapid Connectionectadas quando usadas conexões MTP de 12 fibras.

O gabinete acomoda até quatro troncos de planta externa e até 24 troncos internos. Cada gabinete é enviado com acessórios para aplicações montadas na parede e em rack de 19 polegadas; um kit de montagem em rack de 23 polegadas é vendido separadamente. O RXD-OPE também tem a opção de uma fechadura, para propoRapid Connecti...



Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 24 Bandejas, com Fechadura

Características e benefícios

Capacidade de interconexão baseada em MTP® de 3456 fibras

As placas de cobertura superior e inferior removíveis garantem maior acessibilidade durante a instalação

Fácil acesso à parte superior do gabinete com área de entrada de cabos de espuma divisível

Instalação de tronco com grampos de retenção de cabo rápidos e simples. Não são necessários kits de entrada de cabos

As bandejas de conexão são otimizadas para uso com os troncos Rapid Connect

Processos de instalação simplificados para maior economia de tempo

Opção de fechadura para segurança adicional

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect comporta até 24 bandejas Rapid Connect baseadas em MTP

CORNING

Especificações

Especificações gerais

Tipo de produto	Gerenciadores de painéis e cabos
Ambiente	Interno
Tipo de acesso	Acesso frontal
Tipo de montagem	Montagem em rack, Montável em parede
Aplicação	Data Center
Rack Size	Rack de 19 pol.

Normas

RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
------	--

Projeto

Bloqueável	Yes
Número máximo de fibras	288
Material da carcaça	Metal
Capacidade de fibra do gabinete	6912
Capacidade máxima de fibra	6912
Número de portas	1
Nível mestre do tipo de adaptador	MTP®/MPO
Direção de entrada do cabo	Superior
Configuração do conector	MTP®
Tipo de carcaça	HD EDGE™
Cor	Branco
posição de bloqueio	Parte frontal

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect comporta até 24 bandejas Rapid Connect baseadas em MTP

CORNING

Dimensões

Altura	1024 mm
Largura	447 mm
Profundidade	396 mm
Peso	34 kg

Dimensões da embalagem

Largura	505 mm
---------	--------

Informações de pedido

Número do produto	RXD-OPE-L-24-24VM
Conteúdo da Embalagem	Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions
Peso de envio	34 kg
Shipping Height	1130 mm
Shipping Width	504,82 mm
Shipping Depth	541 mm
Unidades por entrega	1/1



Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrada da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas. Todos os direitos reservados.