

BAT (MAX) - Boitier (S) 2UH 10FO (4FO/UH)

CORNING

Référence du produit:
BXSSAA10B3PGGB01000V00C02

Caractéristiques et Avantages

Disponible en quatre tailles (S, M, L et XL)

Montage encastré pour garantir un accès maximal


Entrées bas pour microconduits ou câbles jusqu'à 12 mm

Décharge de tension pour câble à dérivation Distribution intérieure jusqu'à 8 mm

Nombre d'épissures optimisé pour les protections pour épissure criissure (mécanique)

Option d'épissures, de raccords et d'épisseurs

Support d'adaptateurs extractible pour permettre l'accès au nettoyage



BAT (MAX) - Boitier, (S) 2UH 10FO (4FO/UH)

BAT (MAX) - Boîtier (S) 2UH 10FO (4FO/UH)

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Convient à	Fibres dénudées 250 µm
Type de produit	Terminaux

Conception

Verrouillable	Oui
Matériau du boîtier	PC ABS
Nombre de pigtails	10
Nombre de cassettes d'épissure	2
Type de connecteur (avant)	LC APC duplex
Couleur Boîtier	Gris
Type de pigtail	Code couleur DIN VDE
Nombre d'adaptateurs	5
position de verrouillage	Face avant
Lock Type	Vis à tête Phillips

Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	50 mm
Poids	0,7 kg

Informations pour commander

Référence du produit	BXSSAA10B3PGGB01000V00C02
Contenu du colis	Mounting kit 4 screws and 4 dowels
Poids à l'expédition	0,9 kg

BAT (MAX) - Boitier (S) 2UH 10FO (4FO/UH)

The Corning logo consists of the word "CORNING" in a white, serif, all-caps font, centered within a solid blue square.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.