Tiroir optique Everon® LAN1 équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir

Référence du produit:
LAN1-96AD-BRDG-B

La famille Tiroir optique Everon® LAN1 a été conçue pour diverses applications dans les racks de 19 et les châssis de distribution principaux. Les tiroirs fixes ou coulissants peuvent être équipés de types d'adaptateurs courants dans l'industrie dans différentes catégories de fibres et conviennent à la terminaison directe sur site, à l'épissure par fusion avec des pigtails ainsi qu'à des solutions préterminées. Les quatre ouvertures à l'arrière accueillent les presse-étoupes. Des supports supplémentaires pour la décharge de traction des câbles pour les applications FTTD/FTTO ou des attaches en U pour les trunks Plug&Play™ et EDGE™ peuvent être montés à l'arrière. L'intérieur optimisé en termes d'espace facilite le travail avec les déplacements, les ajouts et les changements (MAC) en cours, réduisant ainsi le risque de perturbations du réseau.

Caractéristiques et Avantages

Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire


Boîtier en aluminium
Léger mais robuste

Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne

Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier

Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds

Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client



Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir

Tiroir optique Everon® LAN1 équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir

Spécifications

Spécifications générales	
Type de produit	Boîtiers
Catégorie de fibre optique	50 µm MM (OM3/OM4)
Type d'accès	Avant, haut, arrière
Type de montage	Montage en baie

Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Conditions externes	
Températures, installation	-10 °C - 60 °C
Températures, fonctionnement	-10 °C - 60 °C
Plage de température, stockage	-10 °C - 60 °C

Conception	
Verrouillable	Non
Nombre de fibres	96
Type de cassette d'épissure	Nombre d'épissures
Matériau du boîtier	Aluminium
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires	4
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires	4
Entrée de câble	Circulaire pré-perforé
Nombre de pigtails	96
Nombre de cassettes d'épissure	0
Longueur du pigtail	2 m

Tiroir optique Everon® LAN1 équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir

Conception	
Couleur de l'adaptateur avant	Turquoise
Type de connecteur (avant)	LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de protecteurs d'épissure	Thermorétractable
Nombre d'adaptateurs	48
Nombre de protecteurs d'épissure	0
Capacité totale d'épissures	96 épissures universelles

Conception	
Couleur du boîtier de l'adaptateur	Noir
Adaptateur détrompé	Non
Adaptateur avec volet	Oui
Type d'adaptateur	LC PC duplex avec volet anti-poussière intégré

Specifications - Connector A	
Type de connecteur	LC
Polissage	PC
Perte d’insertion, Max.	0,25 dB

Spécification - Connecteur B	
Polissage	PC

Dimensions	
Hauteur	44 mm
Largeur	483 mm
Profondeur	233 mm

Tiroir optique Everon® LAN1 équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir

Informations pour commander	
Référence du produit	LAN1-96AD-BRDG-B
Encombrement	1 U
Inclus dans l'emballage	Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, stackable splice organizers for heat-shrink splice protectors including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Hauteur du colis	55 mm
Largeur du colis	532 mm
Profondeur du colis	350 mm
Unités par livraison	1/1

RoHS COMPLIANT

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • https://www.corning.com/opcomm/emea/fr

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.