


Cassette d'épissure K7 BPEO-UZ-4 ANT+1PLC 7x4 mm

CORNING

Référence du produit: UU001562774

Le type de technologie d'épissure utilisée (fusion ou mécanique) et la nécessité ou non d'utiliser des séparateurs de circuits (PLC) aideront à déterminer la cassette d'épissure BPEO. Les cassettes compactes ont une hauteur de 5 mm et occupent un slot (un pas) dans l'organiseur de fibres. Les cassettes standard ont une hauteur de 10 mm et occupent deux pas. Toutes les cassettes d'épissure BPEO acceptent des protecteurs d'épissure par fusion thermorétractables de 2,4 mm x 45 mm ou de 2,4 mm x 60 mm (après rétraction). Par exemple, le BPEO de S1 est équipé d'un organiseur de fibres à 12 pas. Si l'on utilise une cassette 5 mm pour 12 épissures par fusion, la capacité totale du boîtier sera de 144 épissures.



Cassette d'épissure K7, BPEO-UZ-4 ANT+1PLC 7x4 mm

Cassette d'épissure K7 BPEO-UZ-4 ANT+1PLC 7x4 mm

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Marque	BPEO
Type de produit	Plateau d'épissures

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Type de cassette d'épissure	Cassette pour épissures K7
Couleur	Gris
Type de protecteurs d'épissure	Protection d'épissure à sertir
Capacité de cassette d'épissure monofibre	4

Dimensions

Hauteur	5 mm
---------	------

Informations pour commander

Référence du produit	UU001562774
Méthode d'emballage	Carton
Unités par livraison	20/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.