

EDGE™ Rapid Connect Enclosures

CORNING

Référence du produit:
RXD-OPE-L-12-24VM

Caractéristiques et Avantages

MTP Based Interconnect Capacity of 3456 Fibers

Removable top and bottom cover plates and splice tray holder bracket provide enhanced accessibility

Easy access to the top of the enclosure with laced fabric cable entry area

Cable assembly installation with fast and simple cable retention clips. No cable entry kits required

Patch Trays are optimized for use with the Rapid Connect Assemblies

Simplified installation processes for enhanced time savings

Locking option for additional security



EDGE™ Rapid Connect Enclosures

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Châssis et gestionnaires de câbles
Environnement	Intérieur
Type d'accès	Accès frontal
Type de montage	Montage en baie, Montage mural
Application	Data center

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Verrouillable	Oui
Nombre maximum de fibres	288
Matériau du boîtier	Métal
Capacité de fibre de l'armoire	6912
Capacité maximale de fibres	6912
Nombre de portes	1
Type d'adaptateur, niveau maître	MTP®/MPO
Direction d'entrée de câble	Haut
Configuration du connecteur	MTP®
Type de boîtier	EDGE™ HD
Couleur	Blanc
position de verrouillage	Face avant

Dimensions

Hauteur	1024 mm
---------	---------

EDGE™ Rapid Connect Enclosures EDGE™ Rapid Connect Enclosures

CORNING

Dimensions

Largeur	447 mm
Profondeur	396 mm
Poids	28 kg

Dimensions du colis

Largeur	505 mm
---------	--------

Informations pour commander

Référence du produit	RXD-OPE-L-12-24VM
Contenu du colis	Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions
Poids à l'expédition	28,57 kg
Hauteur du colis	1130 mm
Largeur du colis	504,82 mm
Profondeur du colis	541 mm
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.